

商 品 仕 様 書

No. 1

全 2

本仕様書適用品番・品名一覧表

商品品番	品番
WN 3993K020	フルカラー 石膏ボード用はさみ金具(7～18mm壁用)(20セット入)
WN 3993KP	石膏ボード用はさみ金具(7～18mm壁用)/P

1. 保証品質

1-1. 形状及び材料・色彩 商品仕様図による。

2. 環境条件


2-1. 使用場所 ・住宅、事務所などの屋内で使用してください。
・過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。

2-2. 使用周囲温度範囲 - 10℃～+ 40℃


3. 使用条件

3-1. 適合器具 配線器具系列の商品及び取付枠
但し、ホテルプレート及びホテルミニプレート用取付枠は除く

3-2. 取付方法 ・ボックスレス工事の場合
はさみ金具をご使用ください。



取付穴寸法 (ホテルプレート及びホテルミニプレートは除く)



※2連サイズ以上の場合は(46mm×連数)+5mmでみてください。

品番	WN 3993K020 他1品番	品名	フルカラー 石膏ボード用はさみ金具 (7～18mm壁用)(20セット入)	改	2
----	---------------------	----	---	---	---

商 品 仕 様 書

No. 2


全 2

4. 施工上の注意事項

4-1 はさみ金具のボックスねじ締付トルクは 0.5 ～ 0.6 N・m 程度で締付けてください。

4-2 アドバンスシリーズの取付枠に取付けた際、壁の厚みによって

ボックスねじが傾き、ボックスねじが浮いた状態(右図)に見える事がありますが、異常ではありません。



5. 安全確保のための施工上の禁止事項

下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。

・過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外では、使用しないでください。破損の原因になります。

6. 品質保証について

6-1 保証期間

・本品の品質保証期間は、商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

6-2 保証内容

・取扱説明書等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

6-3 保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および、損傷。
- (2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および、損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および、損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および、損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障および、不具合。
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および、損傷。

品
番

WN 3993K020
他1品番

品
名

フルカラー 石膏ボード用はさみ金具
(7～18mm壁用)(20セット入)

改