

商 品 仕 様 書

No 1

全 3

1. 品番・品名一覧

品 番	品 名
WN6801WK	フルカラーワンタッチモダンプレート 1コ用(ミルキーホワイト)
WN6801YK	フルカラーワンタッチモダンプレート 1コ用(ダークベージュ)
WN6802WK	フルカラーワンタッチモダンプレート 2コ用(ミルキーホワイト)
WN6802YK	フルカラーワンタッチモダンプレート 2コ用(ダークベージュ)
WN6803WK	フルカラーワンタッチモダンプレート 3コ用(ミルキーホワイト)
WN6803YK	フルカラーワンタッチモダンプレート 3コ用(ダークベージュ)
WN6801GK	フルカラーワンタッチモダンプレート 1コ用(利休色)
WN6802GK	フルカラーワンタッチモダンプレート 2コ用(利休色)
WN6803GK	フルカラーワンタッチモダンプレート 3コ用(利休色)

2. 保証品質

2-1 形状及び材料・色彩 商品仕様図による。

3. 環境条件

3-1 使用場所 (1)住宅・事務所などの屋内で使用してください。
(2)過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある場所、
屋側、屋外などでは使用しないでください。


3-2 使用周囲温度範囲 -10 ～ +40

4. 使用条件


4-1 適用器具 ・フルカラー配線器具を使用してください。
(注)グリーンカバー付の器具の場合は、接続した後
組込んでください。

品 番	WN6801WK 他8品番	品 名	フルカラーワンタッチモダンプレート 1コ用(ミルキーホワイト) 他8品種	改	2
--------	------------------	--------	--	---	---

4-2 器具の組込み方法



4-3 器具の取りはずし方法



品番

WN6801WK
他8品番

品名

フルカラーワンタッチモダンプレート
1コ用(ミルキーホワイト)

他8品種

改

商 品 仕 様 書

№ 3

全 3

5. 使用上の注意事項

(1) ボックスねじを過大なトルクで締めつけますとボディが破損したり、ねじバカになつたりしますので注意してください。

〔適正締付けトルク 0. 2N・m～0. 4N・m〕

(2) 器具取りはずし時にドライバをこじたり、回したりすると成型品が欠ける恐れがあります。

6. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。

6-1 施工上の禁止事項

(1) 本品の施工は、必ず本仕様書の記載内容(3. 環境条件、4. 使用条件、5. 使用上の注意事項)をおまもりください。

↓

器具脱落の恐れがあります。

7. 品質保証について

7-1 保証期間

・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

7-2 保証内容

・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

7-3 保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合は原則として有料にさせていただきます。

- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2)お買い上げ後の取付場所の移設、転送、落下などによる故障及び損傷。
- (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

WN6801WK

他8品番

品
名フルカラーワンタッチモダンプレート
1コ用(ミルクイーホワイト)

他8品種

改