商　品　仕　様　書

本仕様書適用品番・品名一覧表

商品品番	商品品名
WCF8201WK	器具用 フルカラー1Pモダンプレート(ミルキーホワイト)
WCF8201AK	器具用 フルカラー1Pモダンプレート(チョコ)
WCF8201BK	器具用 フルカラー1Pモダンプレート(黒)
WCF8202WK	器具用 フルカラー2Pモダンプレート(ミルキーホワイト)
WCF8202AK	器具用 フルカラー2Pモダンプレート(チョコ)
WCF8202BK	器具用 フルカラー2Pモダンプレート(黒)
WCF8203WK	器具用 フルカラー3Pモダンプレート(ミルキーホワイト)
WCF8203AK	器具用 フルカラー3Pモダンプレート(チョコ)
WCF8203BK	器具用 フルカラー3Pモダンプレート(黒)

1. 保証品質

1－1　形状及び材料、色彩　　商品仕様図による。

1－2　性能

・試験場所は常温(5 ℃～35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %～85 %)とする。

耐熱	70 ℃±3 ℃　1 時間

2. 環境条件

2－1　使用場所　　・住宅、事務所などの屋内で使用してください。
・過酷な取扱いを受ける作業場,水気のある場所、屋側、 屋外などでは使用しないでください。

2－2　使用周囲温度範囲　　-10 ℃～+40 ℃


3. 施工方法

・適用取付枠

製品品番	適用取付枠品番
WCF8201　1Pモダンプレート	WCN3701　フルカラー埋込タテ取付枠1個用 WCN3721　はさみ金具対応取付枠(1コ用)
WCF8202　2Pモダンプレート	WCN3702　フルカラー埋込タテ取付枠2個用 WCN3722　はさみ金具対応取付枠(2コ用)
WCF8203　3Pモダンプレート	WCN3703　フルカラー埋込タテ取付枠3個用 WCN3723　はさみ金具対応取付枠(3コ用)

・化粧プレートのはずし方

①化粧プレートのはずし溝(プレートの左右側面)にマイナスドライバー(刃幅 6 mm以下)を差し込み回転させて化粧プレートをはずす。



4. 使用上の注意事項

(1)適用電線は、使用する器具側の仕様書に従い選定してください。

(2)住宅設備等に取り付けられる際にご使用電線がコードの場合は、2.0㎟のご使用をおすすめします。

5. 品質保証について

5－1　保証期間

・本品の品質保証期間は、商品お買い上げ日(お引き渡し日)より 1年間です。

5－2　保証内容

・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

5－3　保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
(4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
(5) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。