

商 品 仕 様 書

№ 1

全 2

1. 保証品質

1-1 形状および材料・色彩 商品仕様図による。

1-2 性能

耐熱性	70℃±3℃ 1時間放置
防水性能	JIS C0920 IPX3 に適合

2. 環境条件

2-1 使用場所 ・屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)


2-2 使用周囲温度範囲 -10℃～+40℃

3. 使用条件

3-1 取付方法


3-1-1 付属の取付枠を使用する場合

- (1) プレートから取付枠をはずす。
- (2) 結線後、器具を取付枠に固定する。
- (3) 取付枠をスイッチボックスに固定し、プレートを取り付ける。



3-1-2 取付枠付の器具を使用する場合

- (1) 付属の取付枠からグリーンカバーをはずす。
- (2) はずしたグリーンカバーを器具に取り付ける。



3-2 施工上の注意事項

- (1) 取付面はできるだけ凹凸の少ない様に仕上げて防水効果を上げてください。
- (2) 絶縁グリーンカバー使用時のはさみ金具固定はできません。
- (3) 絶縁取付枠付の器具は使用できません。

3-3 使用上の注意事項

- (1) 使用の際、カバーはなるべく下げてお使いください。また、使用後はカバーを確実に閉じてください。

品
番

WN7903

品
名

フルカラー 防滴プレート(3コ用) (取付枠付)

改

3

商 品 仕 様 書				№	2
				全	2
4. 安全確保のための施工上及び使用上の禁止事項 <u>下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます</u> ・本品の施工及び使用は、必ず本仕様書の記載内容をおまもりください。 5. 品質保証について 5－1保証期間 ・本品の品質保証期間は商品お買上げ日（お引き渡し日）より1 年間です。 5－2保証内容 ・取扱説明書,本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、 無料修理をさせていただきます。 5－3保証の免責事項 ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 (2)お買上げ後の取付場所の移設,輸送,落下などによる故障及び損傷。 (3)火災,地震,水害,落雷,その他天災地変及び、公害,塩害,ガス害(硫化ガスなど), 異常電圧,指定外の使用電源(電圧, 周波数)などによる故障及び損傷。 (4)車両,船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。 (5)施工上の不備に起因する故障や不具合。 (6)法令,取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。					
品 番	WN7903	品 名	フルカラー 防滴プレート(3コ用) (取付枠付)	改	