品番：EA940DD-141

品名：DC12-24V/30.5mm用 盤用ブザー(防沫型)

販売価格	4,830円（税抜）／ 5,313円（税込）		
カタログ価格	4,830円（税抜）／5,313円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/12 22:36現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1245ページ		

仕様

メーカー	日恵製作所	型番	UP03A-D24X
定格電圧	DC12～24V	音量(dB)	80
材質	本体、取付リング：ABS樹脂	重量	65g
サイズ	50×50×79.5(D)mm	消費電力	0.3W
パネルカット	φ30.5mm用	ブザー音	CH1：ピーポーピーポー・・・ CH2：ピピピピ・ピピピピ・・・
推奨圧着端子	内径4mm以上、外径8mm以下	付属品	ゴムパッキン（4mm厚×1、2mm厚×2）

2種類のブザー音を内蔵し、制御盤や小型機器に取付けて使用できます。

小型で屋内用埋め込みタイプ。

5mm以下のパネルへ取付可能。

コードの接続部は端子台になっています。

保護等級IP34

音量調整ツマミ付

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.