品番：EA940DD-57

品名：DC 24V/30mm用 盤用音調ブザー

販売価格	16,900円（税抜）／ 18,590円（税込）		
カタログ価格	16,900円（税抜）／18,590円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/29 03:42現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1245ページ		



仕様

定格電圧	DC24V	サイズ	44×44×73(H)mm
使用電圧範囲	20～26.4V	定格電流	0.07A
最低動作電圧	19.2V	使用温度範囲	−10～+40℃
保存温度	−20～+50℃	使用周囲湿度	45～85%
音量	80dB	寿命	10時間
絶縁抵抗	100MΩ以上	重量	130g
パネルカットφ30mm用			
音量調整ツマミ付き			
盤が厚い場合でもゴムパッキンは必ずご使用ください。			
※音量は最大85dB/m(A)から、約−15dB/m(A)の範囲で可変できます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.