品番：EA940DE-71

品名：AC/DC24V/E10(23mm) LEDランプ(ﾚｯﾄﾞ)

販売価格	500円（税抜）／ 550円（税込）		
カタログ価格	500円（税抜）／550円(税込)		
在庫数	最新在庫：97　（2025/12/17 04:43現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1245ページ		



仕様

ベース形状	E10(エジソンベース)	カラー	レッド
発光波長	640nm	光度	145mcd
消費電流	12mA	内部回路	2S
動作温度	−20～55℃	使用電圧	24V AC/DC
全長	23mm	入力電圧	25.2VAc（絶対最大定格）
照光押ボタンスイッチ、表示灯用			
入力電圧AC/DC併用に対応しています。			
高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.