品番：EA940DF-113

品名：6点 押しボタン開閉器(防雨形･ﾎｲｽﾄ用)

111　112　113

販売価格	24,600円（税抜）／ 27,060円（税込）		
カタログ価格	24,600円（税抜）／27,060円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/12/17 16:46現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1243ページ		





仕様

メーカー	パトライト(春日電機)	型番	COB283
使用電圧	3φ200/200V 3φ400/440V	定格絶縁電圧	AC 500V
定格通電電流	15A	絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガー)
耐電圧	AC2500V 1分間	ボタン数	6点(3組)
最大適用電動機容量	2.2kW×3	適合ケーブル径	φ16.3～φ19.5mm （キャブタイヤケーブル(VCT･VCTF線)の2.0m㎡×8芯）
付属文字板	上、下、東、西、南、北	接点構成	2a-2a-2a-2a-2a-2a
接続端子	M4ねじ(圧着端子式)	耐振動	誤動作：10～55Hz 複振幅1.5mm
耐衝撃	耐久：500m/s2 誤動作：100m/s2	周囲温度	−15℃～+40℃
相対湿度	45～85%RH	サイズ	82×369.5×49.5mm
重量	530g	材質	ケース：高衝撃性ABS樹脂 ケース締め付けねじ：ステンレス ケーブルブッシュ：合成ゴム
保護構造	IP65 (防雨形) ※適合ケーブルブッシュ使用時。		

	NEMA：4X準拠		

ホイスト用押ボタン開閉器（電動機直接操作用）
ユニット固定式（ボタンパッキン露出構造）
あらかじめ仕様が決まっている組立完成品です。
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
JIS C 8201-3適合品 JIS C 0920適合品 PSE適合品 RoHS10対応品
※「電動機直接操作用」は、電磁開閉器などを介さずに電源から電気を直接、電動機に供給して操作する押ボタン開閉器のことです。
※適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けてください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.