品番：EA940DH-110A

品名：125V/4A 3極双投/トグルスイッチ

販売価格	1,250円（税抜）／ 1,375円（税込）		
カタログ価格	1,250円（税抜）／1,375円(税込)		
在庫数	最新在庫：11　（2025/12/17 06:15現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1240ページ		







仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	M-N32S1S
用途	OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤などに	接点容量	4A 125V AC 2A 250V AC 3A 30V DC
極数	3極双投	スイッチ特性	ON-ON
動作方法	オルタネート形	操作部形状	レバー形
端子部形状	はんだ端子	パネル取付方法	ねじ取付け
パネルカット	φ6.5mm	取付可能パネル厚目安	最大5.5mm
接触抵抗	10mΩ以下	使用温度範囲	-30～85℃

・軽快な切替え動作
・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き
・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命
・内部構造：シーソー方式

RoHS対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.