# 品番：EA940DH-216

# 品名：125V/20A 2極双投/ﾄｸﾞﾙｽｲｯﾁ(防水型)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,030円（税抜）／ 2,233円（税込） | | |
| カタログ価格 | 2,030円（税抜）／2,233円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：6　（2025/12/17 10:38現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1240ページ | | |



カタログ訂正　25/05/26 ●パネルカット…(誤)12.2mm (正)12.5mm (No.56 1115)

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | S-7AW |
| 接点容量 | 20A 125V AC<br>10A 250V AC<br>20A 30V DC | 極数 | 2極双投 |
| スイッチ特性 | ON-OFF-ON | 操作部形状 | レバー形 |
| 端子部形状 | はんだ端子 | パネル取付方法 | ねじ取付け |
| パネルカット | φ12.5mm | 取付可能パネル厚目安 | 最大4mm |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 | 使用温度範囲 | -30～70℃ |
| 付加機能：パネルシール | | | |
| ・レバー下降防止機構<br>・耐オゾン、耐寒性に配慮 | | | |
| RoHS対応品 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.