品番：EA940DP-535

品名：φ2mm/M８パネルマウントソケット(緑)



販売価格	635円（税抜）／ 699円（税込）		
カタログ価格	635円（税抜）／699円(税込)		
在庫数	最新在庫：6　（2025/11/20 16:41現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1225ページ		



仕様

定格電流	10A	定格電圧	600V、CAT III
取付穴径(mm)	φ8.2、φ8.6	色	緑
適合プラグ	φ2mm	適合フラット端子	2.8×0.8mm
ねじ	M8×0.5	材質	表面処理電気接点：Au、 基材電気接点：CuZn
IEC EN 61010-2-030に準拠			
プラスチック、金属などの事前に穴を開けられたパネルに埋め込み、またはねじ止めにて取り付けます。			
ファストン端子接続用フラットタブ			
絶縁タイプ			
※プラグとソケットの両方がMULTILAM（マルチラム）の場合は接続できません。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.