

| 商 品 仕 様 書      |         |                                           |                                   |         | No                                       | 1   |
|----------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------|-----|
|                |         |                                           |                                   |         | 全                                        | 3   |
| 本仕様書適用品番・品名一覧表 |         |                                           |                                   |         |                                          |     |
| 連数             | 品 番     | 品 名                                       | 連数                                | 品 番     | 品 名                                      |     |
| 1連             | WN65019 | フルコート加工 フルカラー<br>新金属プレート 2型 1コ用           | 2連                                | WN6555K | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>埋込φ58コンセントプレート 2型   |     |
|                | WN65029 | フルコート加工 フルカラー<br>新金属プレート 2型 2コ用           |                                   | WN6523K | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>埋込コンセントプレート 2型 2連   |     |
|                | WN65039 | フルコート加工 フルカラー<br>新金属プレート 2型 3コ用           | 3連                                | WN6507K | フルコート加工 フルカラー<br>新金属プレート 2型 7コ用          |     |
|                | WN65219 | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>角型埋込コンセントプレート 2型     |                                   | WN6508K | フルコート加工 フルカラー<br>新金属プレート 2型 8コ用          |     |
|                | WN65819 | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>電話線プレート 2型 (取付枠付)    |                                   | WN6509K | フルコート加工 フルカラー<br>新金属プレート 2型 9コ用          |     |
|                | WN65919 | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>カバープレート 2型 (取付枠付)    |                                   | WN6583K | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>電話線プレート 2型 (取付枠付)3連 |     |
|                | WN65539 | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>埋込コンセントプレート 2型       |                                   | WN6593K | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>カバープレート 2型 (取付枠付)3連 |     |
|                | WN65549 | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>埋込φ41コンセントプレート 2型    |                                   | WN6533K | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>埋込コンセントプレート 2型 3連   |     |
| 2連             | WN6504K | フルコート加工 フルカラー<br>新金属プレート 2型 4コ用           | 4連                                | WN6512K | フルコート加工 フルカラー<br>新金属プレート 2型 12コ用         |     |
|                | WN6505K | フルコート加工 フルカラー<br>新金属プレート 2型 5コ用           |                                   | WN6594K | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>カバープレート 2型 (取付枠付)4連 |     |
|                | WN6506K | フルコート加工 フルカラー<br>新金属プレート 2型 6コ用           | 5連                                | WN6515K | フルコート加工 フルカラー<br>新金属プレート 2型 15コ用         |     |
|                | WN6573K | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>プレート 2型 3コ用 (2コ+1コ用) |                                   | WN6595K | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>カバープレート 2型 (取付枠付)4連 |     |
|                | WN6574K | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>プレート 2型 4コ用 (3コ+1コ用) | 6連                                | WN6518K | フルコート加工 フルカラー<br>新金属プレート 2型 18コ用         |     |
|                | WN6582K | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>電話線プレート 2型 (取付枠付)2連  |                                   | WN6596K | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>カバープレート 2型 (取付枠付)6連 |     |
|                | WN6592K | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>カバープレート 2型 (取付枠付)2連  | ミニ                                | WN6571K | フルコート加工 フルカラー<br>新金属ミニプレート 2型            |     |
|                | WN65409 | フルコート加工 フルカラー 新金属<br>2連接穴プレート 2型          |                                   |         |                                          |     |
| 品<br>番         | WN65019 | 品<br>名                                    | フルコート加工 フルカラー<br>新金属プレート 2型 (1コ用) |         |                                          | 改 — |

# 商品仕様書

№ 2

全 3

1.形状および材料、色彩 商品仕様図による。

## 2.環境条件


- 2-1.使用場所
- ・住宅、事務所などの屋内で使用してください
  - ・水気のある屋側、屋外などでは使用しないでください。
  - ・体育館、ボールなどの強い衝撃が加わる場所で使用しないでください。
- 2-2.使用温度範囲
- ・ $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

## 3.使用方法 (1連～6連、ミニ共に共通)

3-1.取付・取外し方法 ・プレートと固定枠はセットでお取扱ください。

下図はWN65019を示す。本仕様書適用の他品番についても同様です。

### ■プレート取付方法



### ■プレートのはずし方



3-2.プレートねじ締付トルク  $0.2 \text{ N}\cdot\text{m} \sim 0.4 \text{ N}\cdot\text{m}$

## 4.使用上の注意事項

- (1) 壁に接触するプレートのエッジに耐食加工(フルコート加工)をほどこしていますが、強アルカリ性の壁、クロス壁、じゅらく壁の場合は、充分乾燥してから取付けてください。
- (2) 1連プレートの固定枠とプレート、どちらか一方を誤って逆に取り付けた場合
- ・はずすときにドライバーの受け部分(ツメ部)がないため、壁を傷付ける恐れがあります。
  - ・再利用はしないでください。
- はずしたプレートと固定枠は変形し、プレートがはずれる恐れがあります。

(注) 2連以上のプレートは逆取付では固定できません。

(3) プレートと固定枠は上下方向を合わせて確実に取付けてください。

プレートがはずれ電源プラグの刃に接触した場合、感電・短絡、火災の原因になります。

品番

WN65019

品名

フルコート加工 フルカラー  
新金属プレート 2型 (1コ用)

改

—

|                                                                               |         |    |                                   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------------------|-----|---|
| 商 品 仕 様 書                                                                     |         |    |                                   | № 3 |   |
|                                                                               |         |    |                                   | 全 3 |   |
| 5.安全確保のための施工上の禁止事項                                                            |         |    |                                   |     |   |
| 下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。                                            |         |    |                                   |     |   |
| ・本品の施工は必ず本仕様書の記載内容(2.環境条件、3.使用方法、4.使用上の注意事項)をお守りください。                         |         |    |                                   |     |   |
| 6.品質保証について                                                                    |         |    |                                   |     |   |
| 6-1.保証期間                                                                      |         |    |                                   |     |   |
| ・本品の品質保証期間は、商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。                                          |         |    |                                   |     |   |
| 6-2.保証内容                                                                      |         |    |                                   |     |   |
| ・取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。                           |         |    |                                   |     |   |
| 6-3.保証の免責事項                                                                   |         |    |                                   |     |   |
| ・保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。                                             |         |    |                                   |     |   |
| (1) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および、損傷。                                               |         |    |                                   |     |   |
| (2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および、損傷。                                         |         |    |                                   |     |   |
| (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および、損傷。 |         |    |                                   |     |   |
| (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および、損傷。                                               |         |    |                                   |     |   |
| (5) 施工上の不備に起因する故障および、不具合。                                                     |         |    |                                   |     |   |
| (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および、損傷。                                     |         |    |                                   |     |   |
| 品番                                                                            | WN65019 | 品名 | フルコート加工 フルカラー<br>新金属プレート 2型 (1コ用) | 改   | — |