品番：EA940ME-11C

品名：AC100V/15A 過負荷･漏電保護ﾀｯﾌﾟ(超高感度)

販売価格	15,400円（税抜）／ 16,940円（税込）			
カタログ価格	15,400円（税抜）／16,940円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/31 01:54現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0897ページ			

仕様

メーカー	日動工業	型番	PIPBH-EK-N
コンセント定格	15A･100V　(1500W)	定格感度電流	6mA
コンセント形状	接地　2P	動作時間	0.1秒以内
コンセント数	1個（アース付抜止コンセント）	サイズ	46×62.5×130mm
重量	220g		
過負荷漏電保護兼用			
ポッキンプラグ、電源ランプ付			
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心･安全な漏電遮断器付です。			
超高感度ブレーカです。			
地絡電流3～6mAで作動します。			
電気を使い過ぎると(15Aをこえて)通電を遮断します。			
短絡(ショート)時にも作動します。			
コンセントにつなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.