品番：EA940MF-2

品名：AC100V/15A 漏電遮断コンセント

販売価格	9,200円（税抜）／ 10,120円（税込）		
カタログ価格	9,200円（税抜）／10,120円(税込)		
在庫数	最新在庫：12　（2025/07/16 22:53現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0897ページ		



仕様

メーカー	テンパール工業	型番	GBXC1515
商品名	ビリビリガードPlus	定格	AC100V･15A
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内(高速型)
定格不動作電流	7.5mA	定格遮断電流	1.5kA
使用温度範囲	-10～40℃	コンセント	接地2P×2個
サイズ	112×50×50mm		
屋内型			
プラグ形漏電遮断器			
地絡･過負荷･短絡保護兼用			
通電表示･接地表示付き			
アース端子（M3.5)付き			
電機用品安全法技術基準適合品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.