品番：EA940MH-3A

品名：15Ax10m 漏電遮断器付コード

販売価格	15,800円（税抜）／ 17,380円（税込）		
カタログ価格	15,800円（税抜）／17,380円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/31 15:23現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0897ページ		

電線サイズによる各許容電流と電圧降下

電線の種類	許容電流	電線の長さ（往復）					
		10m	20m	30m	50m	100m	200m
VCT1.25mm2×3C 電線の許容電流20A	6A	1.0V	2.0V	3.0V	5.0V	10.0V	20.0V
	10A	1.8V	3.6V	5.4V	9.0V	18.0V	36.0V
	15A	2.7V	5.4V	8.0V	13.4V	26.8V	53.6V
VCT2.0mm2×3C 電線の許容電流25A	7A	1.0V	2.0V	3.0V	5.0V	10.0V	20.0V
	15A	2.2V	4.4V	6.6V	11.0V	22.0V	44.0V
	20A	3.0V	6.0V	9.0V	15.0V	30.0V	60.0V
	25A	3.7V	7.4V	11.1V	18.5V	37.0V	74.0V
VCT3.5mm2×3C 電線の許容電流35A	10A	1.0V	2.0V	3.0V	5.0V	10.0V	20.0V
	20A	2.0V	4.0V	6.0V	10.0V	20.0V	40.0V
	25A	2.5V	5.0V	7.5V	12.5V	25.0V	50.0V
	30A	3.0V	6.0V	9.0V	15.0V	30.0V	60.0V
	35A	3.5V	7.0V	10.5V	17.5V	35.0V	70.0V
VCT5.5mm2×3C 電線の許容電流45A	15A	1.0V	2.0V	3.0V	5.0V	10.0V	20.0V
	30A	2.0V	4.0V	6.0V	10.0V	20.0V	40.0V
	35A	2.3V	4.6V	6.9V	11.5V	23.0V	46.0V
	40A	2.6V	5.2V	7.8V	13.0V	26.0V	52.0V
	45A	2.9V	5.8V	8.7V	14.5V	29.0V	58.0V

仕様

メーカー	日動工業	型番	PIPB-EB10E
屋内型、漏電保護専用			
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内
コンセント定格	100V･15A (1500W)	電線仕様	SVCT2.0mm²×3心
コンセント数	3個	コード長	10m
サイズ	ブレーカー：46×53.5×130mm コンセント：60×30×110mm	重量	2.08kg
ポッキンプラグ、電源ランプ付			
コンセントにつなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.