


露出用丸形ボックス (カブセ蓋) 1方出~4方出

PS (ボックス)

JIS C8435  
(カブセ蓋)

●防水タイプはビス4本止め、Oリング付。



【ご注意】 照明器具等の重量物を取り付けしないで下さい。

赤線の引かれている品番は廃番となりました。

種類	品 番			適合管	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	e	H	
	ベージュ	ミルクホワイト	グレー						
1方出	EA940CS-121	PVM14-1KJ	PVM14-1KM	PVM14-1K	VE14	22	91	23	38
	EA940CS-122	PVM16-1KJ	PVM16-1KM	PVM16-1K	VE16	26	91	28	38
	EA940CS-123	PVM22-1KJ	PVM22-1KM	PVM22-1K	VE22	30	91	33	41
	<del>EA940CS-124</del>	PVM28-1KJ	PVM28-1KM	PVM28-1K	VE28	40	105	40	47
		PVM36-1KJ	PVM36-1KM	PVM36-1K	VE36	50	115	44	57
2方出 (L)	<del>EA940CS-141</del>	PVM14-2LKJ	PVM14-2LKM	PVM14-2LK	VE14	22	91	23	38
	<del>EA940CS-142</del>	PVM16-2LKJ	PVM16-2LKM	PVM16-2LK	VE16	26	91	28	38
	<del>EA940CS-143</del>	PVM22-2LKJ	PVM22-2LKM	PVM22-2LK	VE22	30	91	33	41
	<del>EA940CS-144</del>	PVM28-2LKJ	PVM28-2LKM	PVM28-2LK	VE28	40	105	40	47
		PVM36-2LKJ	PVM36-2LKM	PVM36-2LK	VE36	50	115	44	57
2方出 (S)	EA940CS-131	PVM14-2SKJ	PVM14-2SKM	PVM14-2SK	VE14	22	91	23	38
	EA940CS-132	PVM16-2SKJ	PVM16-2SKM	PVM16-2SK	VE16	26	91	28	38
	<del>EA940CS-133</del>	PVM22-2SKJ	PVM22-2SKM	PVM22-2SK	VE22	30	91	33	41
	<del>EA940CS-134</del>	PVM28-2SKJ	PVM28-2SKM	PVM28-2SK	VE28	40	105	40	47
		PVM36-2SKJ	PVM36-2SKM	PVM36-2SK	VE36	50	115	44	57
3方出	EA940CS-151	PVM14-3KJ	PVM14-3KM	PVM14-3K	VE14	22	91	23	38
	EA940CS-152	PVM16-3KJ	PVM16-3KM	PVM16-3K	VE16	26	91	28	38
	EA940CS-153	PVM22-3KJ	PVM22-3KM	PVM22-3K	VE22	30	91	33	41
	<del>EA940CS-154</del>	PVM28-3KJ	PVM28-3KM	PVM28-3K	VE28	40	105	40	47
		PVM36-3KJ	PVM36-3KM	PVM36-3K	VE36	50	115	44	57
4方出	<del>EA940CS-161</del>	PVM14-4KJ	PVM14-4KM	PVM14-4K	VE14	22	91	23	38
	<del>EA940CS-162</del>	PVM16-4KJ	PVM16-4KM	PVM16-4K	VE16	26	91	28	38
	<del>EA940CS-163</del>	PVM22-4KJ	PVM22-4KM	PVM22-4K	VE22	30	91	33	41
	<del>EA940CS-164</del>	PVM28-4KJ	PVM28-4KM	PVM28-4K	VE28	40	105	40	47
		PVM36-4KJ	PVM36-4KM	PVM36-4K	VE36	50	115	44	57