品番：EA940PR-6A

品名：200mm (HDMI-VGA) 変換アダプター

販売価格	2,600円（税抜）／ 2,860円（税込）			
カタログ価格	2,600円（税抜）／2,860円(税込)			
在庫数	最新在庫：13　（2025/08/03 18:43現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1943ページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-HD24VGA
コネクタ形状	HDMIプラグ（タイプA・19ピン）-VGAコネクタ（ミニD-sub・15ピン）	ケーブル長	20cm
対応解像度	1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz ※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。	最大表示解像度	1080p
ケーブル径	4.5mm	カラー	ブラック
サイズ	37×42×15(H)mm	重量	30g
シールド方法	3重シールド	対応機種	【対応パソコン】 各社パソコン（HDMI出力端子を持つ機種） ※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。 【対応出力機器】 ミニD-sub（HD）15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディ

			スプレイなど ※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ（ミニD-sub（HD）15pin）に変換することはできません。

HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ（ミニD-Sub（HD）15pin）に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイ側のHDMIコネクタをVGAコネクタ（ミニD-sub（HD）15pin）に変換することはできません。
ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。
ケーブル部は「アルミシールド（ツイストペアケーブル）→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.