品番：EA942DR-16

品名：0.7kg [油性]錆止め塗料(ｼﾙﾊﾞｰｼﾞﾝｸﾘｯﾁ)

販売価格	3,090円（税抜）／ 3,399円（税込）			
カタログ価格	3,090円（税抜）／3,399円(税込)			
在庫数	最新在庫：7　（2025/12/17 01:24現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1538ページ			



アルミ顔料配合で、落ち着きのあるシルバー色の仕上がりに
亜鉛めっきの補修、ローバルの上塗りに最適

仕様

メーカー	ローバル（ROVAL）	型番	RS-0.7KG
カラー	シルバー	内容量	0.7kg
乾燥時間	23℃：45分	塗り面積	2回塗り：1.4㎡
使用温度範囲	5～40℃（湿度85%以下）	標準膜厚	80μm（40μm×2回塗）
塗布量	500g/㎡（250g×2回塗） ※理論値	耐熱性	170℃（連続24時間）異常なし
耐寒性	低温連続試験：−60℃（連続1008時間）異常なし 低温サイクル試験：72サイクル異常なし（5時間保持（−30℃）+1時間保持（+10℃））		
つや消し			
鉛、クロムフリー			
亜鉛含有率83%			

アルミ配合
F☆☆☆☆取得
アルミ顔料を配合することで、落ち着きのあるシルバー色を実現したシルバージンクリッチペイントです。
一般錆止め塗料に比べ強力な錆止め効果を持ち、シルバー色仕上げで亜鉛メッキ面への補修、上塗りに最適です。
鉄材のさび止め、広い面への塗装、腐食環境の厳しい所での使用にはローバル(EA942CR-1、EA942DR-5・-6)を下塗りしてからの使用をおすすめします。 単品でご使用の際は十分に膜厚を確保してください。(乾燥膜厚80μm以上)
溶融亜鉛メッキと同様に、暴露されるにしたがい色が変化します。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.