品番：EA944BB-19

品名：19mmx100m 熱収縮チューブ(黒)

販売価格	3,850円（税抜）／ 4,235円（税込）		
カタログ価格	3,850円（税抜）／4,235円(税込)		
在庫数	最新在庫：117　（2025/12/16 13:16現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1227ページ		




仕様

フラット時幅	30mm	収縮前内径	19.0mm
熱収縮範囲	30～15mm	熱収縮範囲内径	19～10.2mm
熱収縮率	50%	長さ	100m
厚み	0.08mm	耐電圧	650V
耐熱温度	−15～105℃	材質	収縮性PVC
色	黒		
100℃の加熱で45～50%収縮（直径）します。			
送風機または温水で収縮します。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.