# 品番：EA944BB-7.5

# 品名：7.6mmx100m 熱収縮チューブ(黒)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,600円（税抜）／ 3,960円（税込） | | |
| カタログ価格 | 3,600円（税抜）／3,960円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：27　（2025/12/18 13:08現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1227ページ | | |




**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| フラット時幅 | 12mm | 収縮前内径 | 7.6mm |
| 熱収縮範囲 | 12～6mm | 熱収縮範囲内径 | 7.6～4.1mm |
| 熱収縮率 | 50% | 長さ | 100m |
| 厚み | 0.08mm | 耐電圧 | 650V |
| 耐熱温度 | −15～105℃ | 材質 | 収縮性PVC |
| 色 | 黒 | | |
| 100℃の加熱で45～50%収縮（直径）します。 | | | |
| 送風機または温水で収縮します。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.