品番：EA944BK-4

品名：4.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

販売価格	680円（税抜）／ 748円（税込）			
カタログ価格	680円（税抜）／748円(税込)			
在庫数	最新在庫：12　（2025/12/16 22:22現在）			
商品入数	20	販売単位	袋	
カタログページ	1226ページ			



仕様

メーカー	因幡電機産業（JAPPY）	型番	JTC4.0-BK
適用電線サイズ	φ2.4～3.6mm	収縮前内径	φ4.7±0.4mm
収縮後内径	φ2.00mm	全長	250mm
絶縁耐力	25kV/mm	熱収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃以上	連続使用温度	−55℃～105℃
材質	架橋ポリオレフィン	総重量	約31g
形状	円形	色	黒
入数	20本		

電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁に。

テープ巻に比べ、きれいな仕上がり

ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。

耐候性あり

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.