品番：EA944KD-8

品名：50x20mmx6m 気密スポンジ(ｼｬｯﾀｰ用)

販売価格	11,800円（税抜）／ 12,980円（税込）		
カタログ価格	11,800円（税抜）／12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/05/04 19:07現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1499ページ		





シャッターと地面のすき間を塞いで雨やすき間風、ゴミ等をシャットアウト

仕様

幅	50㎜	長さ	6m
厚さ	20㎜	材質	基材：EPDM 粘着剤：アクリル系
用途	シャッターと地面のすき間に	粘着力	7N/10mm
粘着付			
シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。			
豪雨時の冠水被害などを軽減します。			
耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっております。			
粘着テープ付なので、シャッターに貼るだけの簡単施工です。			
駐車場や倉庫、店舗などのシャッターと地面のすき間を塞ぎ、大雨の雨水などの浸入を防ぐと共に気密性を高めるので、省エネにも配慮したクッションスポンジです。			
屋内外用			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.