

luics[®]


LED LIGHT TRAP

LED 捕虫器

F

光誘引捕虫器 ルイクス
フレキシブルタイプ

捕虫性能に優れた
フレキシブルタイプ



SHIMADA

**POINT
1**

フレキシブルアーム

前面パネルとアームは可変式で、捕獲されたムシが目に映らないよう、設置環境に合わせ自由に角度調整が可能。そのため、粘着シートの交換や本体のメンテナンスも、スピーディにおこなうことができます。

**POINT
2**

捕獲力ばつぐん

luics の粘着シートは、厨房や食品工場など、殺虫剤を散布できない環境でも安心して使用できる、薬剤無添加の“ノンケミカル製品”です。さらに、業務用製品向けの強力粘着剤を採用。ムシをしっかり捕獲し逃がしません。



捕獲可能な害虫（一例）


ショウジョウバエ・ユスリカ・ガガニボ・イエバエ
コウチュウ目・クロバネキノコバエ・ウンカ・ヨコバイ
チョウバエ・ノミバエ・その他ハエ類・カ類など

* 設置環境により、捕獲結果は変動する場合があります。

**POINT
3**


捕虫用 LED

捕虫用 LED は長寿命と省電力を維持しながら、ムシの好む波長を組み込んだ独自規格です。


**POINT
4**

取り扱いかんたん

粘着シートの交換や本体のメンテナンスもかんたん。シンプルな構造により、どなたでも効率的に作業を行うことができます。縦・横どちらでも設置できるため、環境に合わせ最適な位置に設置可能です。



好みで縦・横どちらでも設置できます。



こんな場所でお使いいただけます。



商品名	luics F LED	本体重量	約 0.8kg
本体型番	LC-F01	消費電力	10W
カラー	ホワイト（ラインテープ 2 色付き）	電源	AC100V～240V 50/60Hz
本体サイズ	幅 160mm × 高さ 500mm × 奥行 155mm	適合ランプ	専用 UV-LED ロング
シートサイズ	385mm × 137mm	ランプ交換目安	20,000 時間
部品構成	・本体・専用 LED・AC アダプター（コード長 1.8m）	別売品	シルバー LC-F-SIL12
付属品	・専用粘着シート 2 枚・取付け用ビス 2 本	交換用粘着シート 12 枚入	蛍光イエロー LC-F-YLW12
備考	壁面・天面固定タイプ		

株式会社 SHIMADA

〒527-0157 滋賀県東近江市下中野町 1050 TEL:0749-46-1233 (代)

HP : <https://www.probuster.jp/>

●商品の仕様は予告なしに変更する場合があります。印刷物と実物では多少色が異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。●商品の品質等には万全を期しておりますが、万が一不都合な点がございましたらご連絡ください。

