




乾燥時間
約15分 (20℃)
 冬 約30分

ホルムアルデヒド放散等級
 F☆☆☆☆ S05009



水性つやあり ウレタン建物用

【商品名】水性つやありウレタン建物用

- 一液反応硬化形で超速乾 (20℃指触15分) タイプ。
- 厚みのある強靱な塗膜は、用途が広く美しいつやを長期間保ちます。
- 特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく 美しい塗膜を保ちます。
- さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長期間美しく護ります。

容量・塗り面積・色数 (1回塗り)

容量	塗り面積	タタミの広さで	色数
1/5L	1.7㎡	約1枚分	24色
0.7L	6㎡	約3.6枚分	
1.6L	14㎡	約8.3枚分	

容量	塗り面積	タタミの広さで	色数
3L	26㎡	約16枚分	7色
14L	120㎡	約72枚分	4色

乾燥時間・うすめ液

- 20℃…指触：約15分、半硬化：約25分
- 冬期…指触：約25分、半硬化：約60分

■うすめ液は  水道水 (用具洗いも)

色見本

※色見本は印刷物ですので、実際の色合いとは多少異なることがあります。

白	ライトグレー	アイボリー	ミルキーホワイト	黒	ベージュ	チョコレート
1/5L						
0.7L	EA942EA-11	EA942EA-12	EA942EA-13	EA942EA-16	EA942EA-17	EA942EA-14A
1.6L	EA942EA-21	EA942EA-22	EA942EA-23	EA942EA-26	EA942EA-27	EA942EA-24A
3L	EA942EA-31	EA942EA-32	EA942EA-33	EA942EA-36	EA942EA-37	EA942EA-34A
14L	EA942EA-41	EA942EA-42	EA942EA-43			
こげ茶	緑	青	茶色			
1/5L						
0.7L		EA942EA-15				
1.6L		EA942EA-25				
つや消し黒	グレー	赤	ピンク	ネイビーブルー	空色	水色
1/5L						
0.7L		EA942EA-18				
1.6L		EA942EA-28				
黄色	クリーム	若草色	ブラウン	ライトカーキ	とうめい	
1/5L						
0.7L						
1.6L						

大日本塗料グループ

サンデーペイント株式会社

ホームページ <http://www.sundaypaint.co.jp/>

■本 社 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124 (大日本塗料株内) ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751
 □仙 台 ☎022 (236) 4126 FAX 022 (238) 1877 □名古屋 ☎0568 (72) 5262 FAX 0568 (75) 7248
 □関東第一 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165 □大 阪 ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751
 □関東第二 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165 □福 岡 ☎092 (938) 8223 FAX 092 (938) 1576