品番：EA944MG-59

品名：50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱･耐薬品性)

販売価格	10,200円（税抜）／ 11,220円（税込）		
カタログ価格	10,200円（税抜）／11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/08/29 09:52現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1490ページ		



メーカー	日東電工	型番	No.5915
幅	50mm	長さ	50m
厚さ	0.05mm	材質	粘着剤:アクリル系
用途	FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に	内芯径	76mm(3”)
テープ色	透明	粘着力	5.8N/10mm

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。

基材レスタイプ

耐熱性、接着強度、耐薬品性に優れ、粘着材から発生する揮発分もほとんどないため、工程や接着後の薬品洗浄工程がある電気･電子分野にも適しています。

加工性に優れた、微細加工が可能な基材を使用しない耐熱両面テープ

薄層でありながら接着強度が高いです。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.