品番：EA944MH-22AB

品名：50mmx5.0m 強力防水補修ﾃｰﾌﾟ(ﾌﾞﾁﾙ/黒/10巻



販売価格	8,700円（税抜）／ 9,570円（税込）		
カタログ価格	8,700円（税抜）／9,570円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/11/21 07:27現在）		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	1504ページ		






建築施工、板金の仮止めに

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J2220
商品名	KZ-14	幅(mm)	50
長さ(m)	5	厚さ(mm)	0.5
材質	基材：不織布 粘着剤：ブチルゴム系	用途	建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに
内芯径	76mm	色	黒
粘着力	7.48N/10mm	引張強度	82.16N/10mm
入数	10巻		

ブチルタイプ

貼るだけで屋外のすき間・水漏れを手軽に防ぐ

粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。

柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。

建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに

屋外用

代替品

	**品番**　EA944MH-22 **コメント**　一巻入り

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.