品番：EA944NN-32A

品名：25mmx50m 電気絶縁テープ(A種)

販売価格	5,430円（税抜）／ 5,973円（税込）		
カタログ価格	5,430円（税抜）／5,973円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/09/22 08:57現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1494ページ		

粘着力・引張強度

粘着力
テープを被着体（主にステンレス鋼板）に貼り付け、180°に引き剥がす際にかかる力。

引張強度
テープの長さ方向に引っ張り、切断した時の力。

※測定中の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。使用環境などによって数値は変わります。

仕様

幅(mm)	25	長さ(m)	50
厚さ(mm)	0.18	材質	基材：綿布 塗布：油性ワニス
用途	トランス、モータ等の外層絶縁に	色	黄色
最高許容温度	105℃	引張強度(長さ方向)	136.0N/15mm
絶縁破壊電圧(常態)	10.9Kv	入数	1巻
粘着剤なし			
A種電気機器の絶縁に			
テープに継ぎ目がある場合があります。			
電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。			
電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.