

2液 ウレタン スプレー

抜群の光沢

※つや消し色は、落ちついた
ツヤに仕上がります。

強靱な塗膜

耐油、耐ガソリン、耐薬品、耐候性に
優れた強靱な塗膜。

幅広い用途

- 金属（鉄・アルミ・トタン）
※発色アルマイト処理をされたアルミ、メッキ部分などは不可
- 木部 ● プラスチック（FRP・ABS・硬質塩ビ・アクリルなど）
- コンクリート・モルタル・スレート

自動車・オートバイ・自転車・産業機器・ラジコン・サーフボード・
テーブル・イス・木工品・アルミサッシ・スチール製ドア等の建具・
門扉・シャッター・電気器具・スレート瓦・モルタル壁・
サイディング etc...

- 色数：6色
- 乾燥時間：20℃：
指触＝約15分、半硬化＝約1時間、完全硬化＝約72時間
- 塗り面積：0.9～1.4㎡（2回塗り）
（タタミ約0.5～0.8枚分の広さ）
- 使用期限：硬化剤混合後12時間以内

■容量・色名・JANコード（商品コード）

容量	色名	JANコード
320ml	☐ クリヤー	4906754 280605
	☒ 黒	4906754 280612
	☐ シルバー	4906754 280629
	☐ 白	4906754 280636
	☒ つや消し黒	4906754 280650
	☐ つや消しクリアー	4906754 280643

※印刷ですので実際の色とは異なります。



大日本塗料グループ

サンデーペイント株式会社

ホームページ <http://www.sundaypaint.co.jp/>

■本 社 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124 (大日本塗料株内) ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751
 □仙 台 ☎022 (236) 4126 FAX 022 (238) 1877 □名古屋 ☎0568 (72) 5262 FAX 0568 (75) 7248
 □関東第一 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165 □大 阪 ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751
 □関東第二 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165 □福 岡 ☎092 (938) 8223 FAX 092 (938) 1576

2液ウレタン スプレー



強靱


水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨（雪）、塩害に強く、汚れにくく摩耗しにくい強靱な塗膜！！

高光沢

従来のスプレーにはない
バツグンの光沢が長期間持続！！
(つや消しは落ち着いたつやに仕上がります。)

※ウエザオ時間（目安）240時間：約1年

試験項目	2液ウレタン スプレー	アクリルラッカー スプレー	試験条件
鉛筆引っかき値	2H	F	20℃ すり傷
耐水性	○	×	2ヶ月間浸漬
耐ガソリン性	○	×	2ヶ月間浸漬
耐酸性 (塩酸・硫酸)	○	×	2ヶ月間浸漬 (塩酸: 5% HCl 硫酸: 5% H ₂ SO ₄)
耐アルカリ性 (苛性ソーダ)	○	×	2ヶ月間浸漬 (5% NaOH)
耐溶剤性 (酢酸エチル・トルエン)	○	×	2ヶ月間浸漬
耐汚染性	○	×	マジックインキ



多用途

強力な密着力と優れた可とう性（柔軟性）を兼ね備えた高性能な樹脂能力が
様々な素材、用途への塗装を実現！

鉄・軽金属製品：物置・建具・農機具・スチール家具・アルミサッシ・トタン屋根など、
木製品：テーブル・イス・玩具・ボード類など、プラスチック：FRP製品・硬質塩ビ・ABS材など、
無機基材：スレート瓦・コンクリート・モルタル壁・床・窯素系サイディングなど、その他：自動車・オートバイ・ラジコンなど

塗装部位 スプレー塗料	木部			無機基材				金属			プラスチック	
	工作品	床	テーブル トップ	コンク リート壁	コンク リート床	スレート	モルタル	鉄	アルミ (※1)	トタン	FRP・ 硬質塩ビ	発泡 スチロール
2液ウレタンスプレー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
アクリルラッカースプレー	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	△	×
エナメルスプレー	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	△	×
水性スプレー	○	×	×	○	×	○	○	○	×	×	○	○

(※1) 発色アルマイトは除く

大日本塗料グループ

サンデーペイント株式会社

ホームページ <http://www.sundaypaint.co.jp/>

■本 社 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124 (大日本塗料株内) ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751
 □仙 台 ☎022 (236) 4126 FAX 022 (238) 1877 □名古屋 ☎0568 (72) 5262 FAX 0568 (75) 7248
 □関東第一 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165 □大阪 ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751
 □関東第二 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165 □福岡 ☎092 (938) 8223 FAX 092 (938) 1576