

■サンデーペイント カラーズプレーの比較表

※下記比較表はあくまでも目安です。

		EA942EM-1~15		EA942EM-201~210	EA942EM-21~31		EA942EB-31~45
塗装作業性	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
隠ぺい性(とまり)	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎
光沢感(肉持感)	△	◎	○	○	◎	○	○
乾燥性(初期粘着性)	◎	△	○	○	△	○	○
塗膜硬度	◎	○	○	◎	◎	○	○
耐候性	△	△	◎	○	△	○	○
種類	硝化綿ラッカー	硝化綿ラッカー	アクリルラッカー	アクリルラッカー	アルキド	水溶性アクリルシリコン	水溶性アクリルシリコン
色数	15色	21色	19色	40色	22色	14色	43色
商品ボタン形状	丸吹	丸吹	楕円吹	楕円吹もしくは丸吹	楕円吹	楕円吹	楕円吹
トルエン	非含有	非含有	非含有	非含有	非含有	非含有	非含有
キシレン	含有	非含有	含有	非含有	含有	非含有	非含有
エチルベンゼン	含有	非含有	含有	非含有	含有	非含有	非含有
メチルイソブチルケトン	非含有	非含有	非含有	非含有	非含有	非含有	非含有
危険物分類	第四類第2石油類	第四類第2石油類	第四類第2石油類	第四類第2石油類	第四類第2石油類	指定可燃物	指定可燃物
価格帯	低	低～中	中	高	高	中	高
特徴	速乾性に優れるお徳用マーキング用スプレー。	マーキングから一般塗装まで使用できるスプレー。隠ぺい性、肉持感に優れるが初期粘着性残りやすい。	アクリル樹脂ベースで耐候性に優れる。アクリルラッカーの普及価格品。	全てに優れ、特化則にも対応し、色数も豊富なスプレー。	塗膜がきわめて厚く塗れるので、ラッカーズプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。エナメル靴のようなツヤに仕上がります。	水溶性でありながら乾燥性に優れるお徳用スプレー。	水溶性でありながら乾燥性に優れ、特化則や有機則にも対応し、色数も豊富なスプレー。密着性や折り曲げにも強い。
RoHS指令 REACH規則	上記全て対応しています。						
特定化学物質障害予防規則	非対応	対応	非対応	対応	非対応	対応	対応
有機溶剤中毒予防規則	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	対応 ※一部色を除く	対応 ※一部色を除く

	REACH規則	RoHS指令
対象業界	ほぼすべての産業界	電気・電子機器業界を中心
対象物質	高懸念物質1,500物質の含有量	10物質(技術的に除外が困難な製品、部品規制対象外)の含有有無