

下塗り不要・FRPに強力に密着

水性

# FRP・プラスチック用塗料

## ポリベスト・トップコート

- 船舶上部構造物
  - FRP各種工作物
  - 硬質塩ビ ■ABS材
  - 木部 ■鉄部
  - コンクリート
- などに



【商品名】水性FRP・プラスチック用塗料

15分超速乾

強靱な塗膜

超耐久性

- 厚みのある強靱な塗膜は、FRP、プラスチックへの密着力がよく、美しいつやを長期間保ちます。  
(一部付着しないプラスチックがあります。)
- 水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので汚れが付きにくく、一液反応硬化形の速乾（20℃指触15分）タイプなので作業性抜群

※PE、PP、軟質塩ビなどの一部プラスチック類に付着しないものがあります。事前にテスト塗りをして確認してから塗装してください。  
※自動車、単車、バスタブ、ビニールクロス、壁紙、タイル、フッ素加工面、床、テーブル、水がたまりやすい所や水がかかり湿りやすい所には塗装できません。

### ■色名・JANコード [国コード・メーカーコード=4906754]

色名	1/5L	0.7L	1.6L
アイボリー	266654	266807	266951
青	266661	266814	266968
赤	266678	266821	266975
黄色	266685	266838	266982
クリーム	266692	266845	266999
グレー	266708	266852	267002
黒	266715	266869	267019
白	266722	266876	267026
空色	266739	266883	267033
チョコレート	266746	266890	267040
とうめい	266753	266906	267057
水色	266760	266913	267064
緑	266777	266920	267071
ライトカーキー	266784	266937	267088
若草色	266791	266944	267095

### ■乾燥時間・塗装間隔

温度	乾燥時間		塗装間隔
	指触	半硬化	
20℃	約15分	約25分	約2時間後
冬期	約30分	約60分	約5時間後

■うすめ液 水道水（用具洗いも）

### ■容量・塗り面積

容量	1/5L	0.7L	1.6L
塗り面積	約1.7㎡	約6㎡	約14㎡
タタミの広さで	約1枚分	約3.7枚分	約8.6枚分

大日本塗料グループ

サンデーペイント株式会社

ホームページ <http://www.sundaypaint.co.jp/>

■本 社 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124 (大日本塗料(株)内) ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751  
 □仙 台 ☎022 (236) 4126 FAX 022 (238) 1877 □名 古 屋 ☎0568 (72) 5262 FAX 0568 (75) 7248  
 □関東第一 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165 □大 阪 ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751  
 □関東第二 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165 □福 岡 ☎092 (938) 8223 FAX 092 (938) 1576