品番：EA944NP-129

品名：25mmx20m ビニールテープ(ｱｲﾎﾞﾘｰ/1巻)



販売価格	240円（税抜）／ 264円（税込）		
カタログ価格	240円（税抜）／264円(税込)		
在庫数	最新在庫：32 （2025/09/22 07:14現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1493ページ		

カタログ訂正 24/11/15 長さ…(誤)10m→(正)20m(No.55,56 1205)

環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニルテープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.21S
幅	25㎜	長さ	20m
厚さ	0.19mm	材質	基材：塩化ビニール 粘着剤：ゴム系
用途	配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用	カラー	アイボリー
粘着力	2.51N/19mm	引張強度	71.9N/19mm
入数	1巻		

電気絶縁性に非常に優れています。

使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。

端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。

カット性に優れ、手で切ることができます。

初期粘着性に優れています。

配線の色分けにも便利です。
JIS C 2336適合品
耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.