品番：EA944NP-129

品名：25mmx20m ビニールテープ(ｱｲﾎﾞﾘｰ/1巻)



販売価格	210円（税抜）／ 231円（税込）		
カタログ価格	210円（税抜）／231円(税込)		
在庫数	最新在庫：22 （2026/03/24 09:24現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1443ページ		

環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニルテープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.21S
幅	25㎜	長さ	20m
厚さ	0.19mm	材質	基材：塩化ビニール 粘着剤：ゴム系
用途	配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用	カラー	アイボリー
粘着力	2.51N/19mm	引張強度	71.9N/19mm
入数	1巻		

電気絶縁性に非常に優れています。
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。
カット性に優れ、手で切ることができます。
初期粘着性に優れています。
配線の色分けにも便利です。

JIS C 2336適合品
耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.