品番：EA944NP-6

品名：19mmx10m ビニールテープ(白/10巻)



販売価格	850円（税抜）／ 935円（税込）		
カタログ価格	850円（税抜）／935円(税込)		
在庫数	最新在庫：56　（2025/06/16 09:30現在）		
商品入数	10	販売単位	包
カタログページ	1493ページ		





環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニルテープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.21
サイズ	19mm×10m	厚さ	0.2mm
材質	基材：塩化ビニール 粘着剤：ゴム系	用途	配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用
カラー	ホワイト	粘着力	2.68N/19mm
引張強度	59.3N/19mm	入数	10巻

電気絶縁性に非常に優れています。
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。
カット性に優れ、手で切ることができます。
初期粘着性に優れています。
配線の色分けにも便利です。
JIS C 2336適合品
耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.