品番：EA945BE-102

品名：M10x 95mm 雄ねじアンカー(2本/ﾋｼﾞｶﾀﾎﾞﾙﾄ)

販売価格	1,450円（税抜）／ 1,595円（税込）		
カタログ価格	1,450円（税抜）／1,595円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2024/05/29 17:03現在）		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	1305ページ		



仕様

メーカー	泰生工業	型番	AHB-1295-C
商品名	ヒジカタボルト	ねじサイズ	M10
胴体外径	12mm	ワッシャ径	25mm
六角対面幅	10mm	全長	95mm
取付物厚さ	1～30mm	下穴径	13.0mm
締付トルク	38N･m	締付六角ボルトサイズ	8mm
比例最大荷重	16.5KN（1680kgf）	引張最大荷重	21.8KN（2219kgf）
材質	スチール（三価クロメート処理）	ボルト強度区分	8.8相当
重量	104g	入数	2個
コンクリート用			
六角穴付キャップボルトタイプ			
ボルトを回すだけの簡単施工			
施工がトルクで管理可能			
ドームワッシャーの潰れで施工確認ができます			
撤去はボルトを緩めるだけの簡単･確実な撤去			

取付物の上から施工可能

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.