品番：EA945NT-4

品名：M4 ターボアンカー(ALC用/25本)



販売価格	3,840円（税抜）／ 4,224円（税込）			
カタログ価格	3,840円（税抜）／4,224円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 02:49現在）			
商品入数	25	販売単位	箱	
カタログページ				





■寸法図

仕様

適合ねじ･ボルト	木ねじ:4～4.5mm ボルト:M4 （ねじ込み量:35～50mm）	サイズ	全長(埋込深さ･L):50mm 頭部径(D):16mm 本体径(d):15mm
下穴サイズ	直径(Da):10mm 深さ(l):60mm	材質	ナイロン
入数は25本入りです。			
下穴径	10mm		

代替品

品番　EA945NT-4A

コメント　変更点:入数(25本→50本)

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.