品番：EA945NT-8

品名：M8 ターボアンカー(ALC用/25本)



販売価格	5,230円（税抜）／ 5,753円（税込）			
カタログ価格	5,230円（税抜）／5,753円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/03 04:03現在）			
商品入数	25	販売単位	箱	
カタログページ				





■寸法図

仕様

適合ねじ･ボルト	木ねじ:7～8mm ボルト:M8､W5/16 （ねじ込み量:45～60mm）	サイズ	全長(埋込深さ･L):60mm 頭部径(D):20mm 本体径(d):18.5mm
下穴サイズ	直径(Da):12mm 深さ(l):70mm	材質	ナイロン
入数は25本入りです。			
下穴径	12mm		

代替品

品番　EA945NT-8A

コメント　変更点:入数(25本→50本)

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.