品番：EA945NT-8A

品名：M8･W5/16 ターボアンカー(ALC用/50本)



販売価格	7,760円（税抜）／ 8,536円（税込）			
カタログ価格	7,760円（税抜）／8,536円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/10/28 16:59現在）			
商品入数	50	販売単位	箱	
カタログページ	1288ページ			





仕様

メーカー	日本パワーファスニング	型番	K8
商品名	ターボアンカー	用途	・分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定 ・空調、衛生設備の固定 ・ALC外壁改修下地材の固定 ・防鳥ネットの設置　　など
下穴径	12mm	下穴深さ	70mm
適合ねじ･ボルト	木ねじ:7～8mm ボルト:M8、W5/16 （ねじ込み量:45～60mm）	埋込深さ	60mm
全長	60mm	頭部径	20mm
本体径	18.5mm	材質	ナイロン
入数	50		
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮			
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」			
穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK			
ターボブースター1本同梱。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.