

# エポキシ系 ジンクスプレー



## 用途

鉄部の防食下塗り及びスポット溶接部の塗装  
鉄鋼構造物・各種産業機械・車両・電気機器・船舶など

## 特長

亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。  
亜鉛末による電気科学的効果と被覆膜による防食効果の作用で、  
亜鉛メッキと同等の防食効果を発揮します。

## 塗り面積 (1回塗り)

約1.9㎡  
タタミ約1枚分

## 乾燥時間

	指触	半硬化
普通時	約10分	約20分
冬季	約20分	約30分

**【亜鉛末含有量】 シルバー：83%、グレー：92%**

商品名	容量	色名	商品サイズ (ミリ)
ジンクスプレー	420ml	グレー	[JANコード] 4906754027651
		シルバー	[JANコード] 4906754027989
		W	単品 EA942EE-16
		D	68φ
		H	200
			EA942EE-17

## 21 さび止めスプレー



- どんな塗料の上にも塗装でき、またラッカーをはじめどんな塗料にも上塗りできます。
- さび止め力に優れ、乾燥もわずか30分です。
- 色数も、さび色、ねすみ、白の3色そろっています。

■うすめ液 不要

■乾燥時間 普通時：約30分  
冬季：約1時間

■容量・塗り面積・色数

容量	塗り面積 (1回塗り)	タタミの広さで	色数
300ml	約1.2~2.4㎡	約3/4枚分	3色

## スーパー油性 エポキシさび止めスプレー



- 一日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプです。
- ラッカーから水性塗料まで各種油性塗料が上塗りできます。
- ※2液形塗料には一層塗れないものもありますので必ず試し塗りを行ってから塗装してください。
- 長期間さびの発生を防ぎます。●上塗り塗料との密着性もよく、きめ細やかな美しい塗膜です。

■うすめ液 不要

■乾燥時間 普通時：約20分  
冬季：約30分

■容量・塗り面積・色数

容量	塗り面積 (1回塗り)	タタミの広さで	色数
300ml	約1.2~1.6㎡	約3/4枚分	2色

## 21 速乾さび止めスプレーA



- さび止め力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。
- 乾燥もわずか20分。スピーディーに作業ができます。
- 色数も、さび色、ねすみ、白の3色そろっています。

■うすめ液 不要

■乾燥時間 普通時：約20分  
冬季：約30分

■容量・塗り面積・色数

容量	塗り面積 (1回塗り)	タタミの広さで	色数
300ml	約1.2~2.4㎡	約3/4枚分	3色
400ml	約1.6~2.1㎡	約1枚分	

## 透明さび止めスプレー



- 自転車、門扉、サッシなどの金属製品を保護し、変色やさびを防ぐ。

■うすめ液 不要

■乾燥時間 普通時：約15分  
冬季：約30分

■容量・塗り面積・色数

容量	塗り面積 (1回塗り)	タタミの広さで	色数
400ml	約1.0~1.5㎡	約0.6~0.9枚分	1色

大日本塗料グループ

サンデーペイント株式会社

ホームページ <http://www.sundaypaint.co.jp/>

■本 社 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124 (大日本塗料㈱内) ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751  
 □仙 台 ☎022 (236) 4126 FAX 022 (238) 1877 □古 屋 ☎0568 (72) 5262 FAX 0568 (75) 7248  
 □関東第一 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165 □大 阪 ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751  
 □関東第二 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165 □福 岡 ☎092 (938) 8223 FAX 092 (938) 1576