

さび止め スプレー 74

【ホルムアルデヒド放散等級】F☆☆☆☆ S05061

安全性の高い環境配慮型さび止め塗料

鉛・クロムフリー ノンフロン

本品は下塗り用塗料です。必ず上塗り塗装が必要です。



【商品名】74 さび止めスプレー

シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力!!

- 消防上規制の危険物適用外品で安心。
非危険物(指定可燃物)タイプですので、安心して使用できます。
- 強力な防錆効果
特殊な無公害防錆塗料と防食性に優れたワニス(樹脂)との相乗効果で強力な防錆効果を発揮。

- 容量: 300ML
- 色(JANコード):
赤さび(4906754280407)
グレー(4906754284016)
- 塗り面積(1回塗り): 約1.2~1.6㎡
(タタミ約3/4枚分)
- 乾燥時間: 普通時(20℃)約30分、
冬期(10℃)約60分

大日本塗料製『グリーンボーセイ速乾(JIS K 5674 1種品)』を充填したさび止めスプレーです。

【グリーンボーセイ速乾】は環境にやさしい鉛・クロムフリーさび止めペイントです

- JIS K 5674 1種 規格品(※)
 - ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
 - 「グリーン購入法」適合品
 - 東京都「鉛ガイドライン」適合品
 - アメリカ「連邦規則集」「軍規格」適合品
- (※)JIS K 5674 1種とは溶剤系鉛・クロムフリーさび止めペイント規格です。

なぜ今、JIS K 5674なの

2006年のJIS規格見直しにより『公共建築工事標準仕様書(国土交通省監修)』が2010年3月に改訂されました。鉄骨面さび止め塗料の種別は以下の通り改訂されました。

A種(屋内外に適用)

- JIS K 5625
シアナミド鉛さび止めペイント 2種
- JIS K 5674
鉛・クロムフリーさび止めペイント 1種(溶剤系)

B種(屋内に適用)

- JASS18M-111
水系さび止めペイント
- JIS K 5674
鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種(水系)

JIS K 5625 シアナミド鉛さび止めペイントは鉛系のさび止めペイントのため、EUなどの化学物質に対する規制などもあり徐々に減少する傾向にあります。

今後主流となるのは

JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイントです!!

- エアゾール塗料にはJIS規格がございませんので「74さび止めスプレー」はJIS K 5674 規格品ではございません。但し、「グリーンボーセイ速乾」充填エアゾール製品としての充填証明書は発行可能です。

大日本塗料グループ

サンデーペイント株式会社

ホームページ <http://www.sundaypaint.co.jp/>

■本社 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124 (大日本塗料㈱内)

□仙台 ☎022 (236) 4126 FAX 022 (238) 1877

□関東第一 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165

□関東第二 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165

☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751

□名古屋 ☎0568 (72) 5262 FAX 0568 (75) 7248

□大阪 ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751

□福岡 ☎092 (938) 8223 FAX 092 (938) 1576