品番：EA947AL-21

品名：10.75x 89mm ケミカルアンカー(打込式)

販売価格	410円（税抜）／ 451円（税込）		
カタログ価格	410円（税抜）／451円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/04 20:08現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

仕様

適合ねじ径	M10･W3/8･D10	サイズ(mm)	φ10.75×89
容量(ml)	6	材質	エポキシアクリレート樹脂
スチレンフリー樹脂を使用し、施工時の嫌な臭いが少なく、人体や環境に優しい製品です。			
エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力と耐アルカリ性に優れます。			
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性に優れます。			
打撃抵抗が小さく、ハンマーの打撃により、簡単に施工できます。			
ボルト･異形棒鋼は寸切りのまま施工可能です。			
コ･L･U字型などの変形アンカーも施工できます。			
入数	1	基準穿孔条件	M10･W3/8:12×90mm D10:12.5×90mm

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.