

スコッチ® OPP包装用カラー粘着テープ No.3113C

1. 概要: スコッチ®OPP包装用カラー粘着テープ No.3113Cは、ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、7種類のカラーバリエーションがあります。

2. 構造: 基 材:ポリプロピレン
粘着剤:アクリル系
色 : 青、赤、白、黄、緑、黒、橙(オレンジ)

3. 一般特性:

| 項 目 | 単 位 | 3113C | |
|---------|-------|-------|----|
| 接 着 力 | N/cm | 2.5 | |
| 引 張 強 さ | N/cm | 40 | |
| 伸 び | % | 135 | |
| 厚 み | 総 厚 | μm | 52 |
| | 基 材 厚 | μm | 28 |

- * 上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
- * 接着力: 耐水研磨紙で研磨されたステンレス板。2Kg ローラー1往復圧着、23°C20~40分養生後180度方向剥離。剥離速度300mm/分。
- * 引張強度と伸び: 10cm 間隔のチャックに25mm幅の試料をはさみ、300mm/分で引張り、破断時の強度を測定。
$$\text{伸び}(\%) = (\text{破断時のチャック間隔} - \text{初期のチャック間隔}) / \text{初期のチャック間隔} * 100$$

4. 用途例: 段ボール箱の封緘

5. 特 長: 1. 荷物が乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしても、耐衝撃性に優れているため、テープの破断が発生しにくい。
2. 内容物の識別や、仕向け先の区別などに活用できます。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部
〒141-8684
東京都品川区北品川6-7-29
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2009. All rights reserved

IND-DS-0619

