

バイオマスプラスチック配合の
環境配慮型養生テープ

パイオランTMテープ ecoTM

塗装・建築養生用
Y-09-GR・CL

バイオマスプラスチック配合の
環境配慮型へリリニューアル!
持続可能な社会に貢献します。



バイオマス
使用部位:ラミネート基材
No.210076

グリーン購入法適合商品

Y-09-CL
(クリア)

Y-09-GR
(グリーン)

養生テープの
定番

「定番」の使いやすさと、「豊富」なバリエーション!
これまでと変わらない使いやすい製品です。

Ease of use and type

品質と
環境への配慮

品質はそのままに!環境に配慮し、石油資源の
使用削減に貢献します。


Carbon neutral

次世代のために、できること始めませんか

養生テープの定番

特徴

- 剥がすときも基材が丈夫で切れにくい。
- 広幅テープでも引き出しが軽い。
- 軍手でも剥がしやすい。
剥がした後も糊が残りにくい。
- バイオマスマーク認定商品
- グリーン購入法適合商品



手切れOK 糊残り少ない 特注幅対応可 環境配慮

用途

- 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生。


品質と環境への配慮

塗装・建築養生用の品質 Y-09-GR・CL


項目	単位	バイオマス品	従来品
厚さ	mm	0.16	0.16
粘着力	N/25mm	10.23	10.01
引張強度	N/50mm	318	315

※本データは参考値であり、保証値ではありません。
※今回のリニューアルに伴い、粘着物性に変更はありません。

基材中のCO₂排出量が
約14%減!





カーボンニュートラルを
目指しています。



[測定方法]

- ・厚さ: JIS Z 0237:2000 参考
- ・粘着力: JIS Z 0237:2000 参考 条件 180°剥離、速度 300mm/min
- ・引張強度: JIS L 1096 参考 条件 つかみ間隔 200mm、速度 300mm/min

使用例



ご使用上の注意

- 人体に直接貼らないでください。
- テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
- 絶縁テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
- 糊残りや変色を起こすことがありますので、テープの粘着部分を塩ビ製品、大理石、車のボディー、白木などに直接貼らないでください。
- 貼る相手によって表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る際には十分ご確認の上ご使用ください。
(ご使用時に発生した損害に対しては責任を負いかねます)
- テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。

◎予告無く仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

ダイヤテックス株式会社

本社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル5階
TEL: 03(3254)3222(直)

大阪支店 〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目3番16号 JMFビル今橋01 7階
TEL: 06(6222)8580(代)

<https://www.diatex.co.jp>



紹介動画はこちら



紹介ページはこちら

販売店