品番：EA947FA-93

品名：45.7x19.2x14.9mm ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ(粘着/2個



販売価格	725円（税抜）／ 798円（税込）			
カタログ価格	725円（税抜）／798円(税込)			
在庫数	最新在庫：32　（2025/05/23 06:34現在）			
商品入数	2	販売単位	袋	
カタログページ	1177ページ			






仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	FKNS-30
適応バンド幅	32mm	ベースサイズ	45.7×19.2mm
ケーブル芯数	30	使用温度範囲	−20～80℃
材質	本体：66ナイロン スポンジ:ウレタンフォーム	入数	2個
スポンジ付（ウレタンフォーム）のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。			
上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。			
ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.