


# [プラスチック製] モール

## EA947HM-1~113

- 釘固定できない箇所に最適です。
- 両面粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テーブル貼り作業が不要です。
- 基台には釘穴が設けてあり、釘打ち固定もラクにできます。



品番	規格	カラー	サイズ (mm)				全長	入り数
			B	H	b	h		
EA947HM-1	1号	グレー	16	10	12	7.8	1m	10
EA947HM-101								2
EA947HM-2	2号		21	10.2	16.2	7.8		10
EA947HM-102								2
EA947HM-3	3号		26	13	21.2	10.6		10
EA947HM-103								2
EA947HM-6	1号	ベージュ	16	10	12	7.8		10
EA947HM-106								2
EA947HM-7	2号		21	10.2	16.2	7.8		10
EA947HM-107								2
EA947HM-8	3号		26	13	21.2	10.6		10
EA947HM-108								2
EA947HM-11	1号	ホワイト	16	10	12	7.8	10	
EA947HM-111							2	
EA947HM-12	2号		21	10.2	16.2	7.8	10	
EA947HM-112							2	
EA947HM-13	3号		26	13	21.2	10.6	10	
EA947HM-113							2	

品番	適合	品番	適合	品番	適合
HM-1、101、6、106、11、111	<ul style="list-style-type: none"> <li>・φ7.7以下の通信線・ケーブル</li> <li>・VVF(1.6X2C-1条)(2.0X2C-1条)</li> <li>・LANケーブル(UTP0.5x4P-1条)</li> <li>・同軸ケーブル(5C-FB-1条)</li> </ul>	HM-2、102、7、107、12、112	<ul style="list-style-type: none"> <li>・VVF(2.0X3C-1条)(2.6X2C-1条)</li> <li>・LANケーブル(UTP0.5x4P-2条)</li> </ul>	HM-3、103、8、108、13、113	<ul style="list-style-type: none"> <li>・φ7.7以下の通信線・ケーブル</li> <li>・VVF(1.6X2C-3条)(2.0X2C-2条)(2.0X2C-1条)(2.6X2C-1条)(2.6X3C-1条)</li> <li>・LANケーブル(UTP0.5x4P-3条)</li> <li>・同軸ケーブル(7C-FB-1条)</li> </ul>

- ☆注意
- ・接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。
  - ・テープ面にゴミ等が付かないようにし、シッカリ貼り付けてください。
  - ・凸凹面への使用はお避けください。