品番：EA948AA-111

品名：M6x16mm/2N･m 雄ねじトルクノブ

販売価格	4,300円（税抜）／ 4,730円（税込）		
カタログ価格	4,300円（税抜）／4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/08/22 09:07現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1254ページ		





仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	CTK48-6X16-2BK
ねじサイズ	M6X16	ノブサイズ	48×20mm
ノブ高さ	28mm	トルク	2N･m
締付力	1.7kN	質量	39g
材質	ノブ：ポリアミド(ガラス繊維強化) ネジ部：S45C(無電解ニッケルメッキ)	使用温度	0～80℃

音とクリック感で締付け完了がわかる機能性ノブ。

締め過ぎや締め不足を防ぎ、作業者によるバラつきを解消でき、作業の平準化が図れます。

設定されたトルクで締付けができます。

内蔵のスプリングとボールにより、設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。

締付け完了後、ノブを締付け方向で任意の位置まで回すことも可能です。

RoHS対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.