

カラー8色 (4号・5号は除く)

全長(1m)




底面テープ付
(テープ厚0.75mm)



■0号

■1・2・3・4・5号



規格	B	H	b	h
0号	12.5	6.5	8.2	4.2
1号	16	10	12	7.8
2号	21	10.2	16.2	7.8
3号	26	13	21.2	10.6
4号	32	15	26	12.2
5号	40	18	32.8	14.4

プラモール_® (テープ付)

- 釘固定できない箇所に最適です。
- 粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
- 基台には釘穴が設けてあり、釘打ち固定もラクにできます。(0号は除く)

(ご注意)

- 接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレイにして下さい。
- テープ面にゴミ等が付かないようにし、シッカリ貼り付けて下さい。
- 凹凸面への使用は避けて下さい。

EA947HM-6

EA947HM-11

EA947HM-1

EA947HM-7

EA947HM-12

EA947HM-2

EA947HM-8

EA947HM-13

EA947HM-3

規格	品番	色	適合
0号	PML-OLT	ライトブルー	●φ4以下の通信線・ケーブル
	PML-OBT	茶	
	PML-OJT	ベージュ	
	PML-OWT	カベ白	
	PML-OCT	クリーム	
	PML-OGT	グレー	
	PML-OMT	ミルクホワイト	
PML-OKT	ブラック		
1号	PML-1LT	ライトブルー	●φ7.7以下の通信線・ケーブル
	PML-1BT	茶	
	PML-1JT	ベージュ	
	PML-1WT	カベ白	
	PML-1CT	クリーム	
	PML-1GT	グレー	
	PML-1MT	ミルクホワイト	
PML-1KT	ブラック		
2号	PML-2LT	ライトブルー	●VVF (2.0×2C-1線) (2.0×2C-1線)
	PML-2BT	茶	
	PML-2JT	ベージュ	
	PML-2WT	カベ白	
	PML-2CT	クリーム	
	PML-2GT	グレー	
	PML-2MT	ミルクホワイト	
PML-2KT	ブラック		
3号	PML-3LT	ライトブルー	●VVF (1.6×2C-3線) (2.0×2C-2線) (2.6×2C-1線) 3C-1線)
	PML-3BT	茶	
	PML-3JT	ベージュ	
	PML-3WT	カベ白	
	PML-3CT	クリーム	
	PML-3GT	グレー	
	PML-3MT	ミルクホワイト	
PML-3KT	ブラック		
4号	PML-4BT	茶	●VVF (2.0×2C-3線) (2.0×2C-2線) (2.6×2C-1線) 3C-1線)
	PML-4JT	ベージュ	
	PML-4WT	カベ白	
	PML-4GT	グレー	
	PML-4MT	ミルクホワイト	
	PML-4KT	ブラック	
	PML-5WT	カベ白	
PML-5MT	ミルクホワイト		
5号			●LANケーブル (UTP0.5×4P) 6線)

※LANケーブル(UTP0.5×4P)は外径6mm以下で算出しております。
※付属品を使用した場合の適合は多少異なります。