

NEW

住まいのメンテナンス用品

アサヒペン

ひび割れ 穴 ジョイント の

補修箇所に貼るだけで、
パテづけ作業がスムーズにできる



**粘着タイプ
パテづけ用**

ネットテープ

グラスファイバー製


- 弱粘着タイプなので、手で押さえると補修箇所に付着します。
- グラスファイバー製のテープなので、収縮やひび割れをおこしません。
- パテのくいつきをよくし、パテづけ作業がスムーズに行えます。

規 格

- 50mm 幅 × 20m 長さ
- 50mm 幅 × 10m 長さ

用 途


- 壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。
- ひび割れ、穴、ジョイント部などをパテづけするまえに。
- かべ紙などを貼る前の下地処理に。



ひび割れ補修に



穴うめ補修に



接合部
補修に

粘着タイプ
パテづけ用
ネットテープ

ひび割れ・穴・ジョイント のパテづけ作業ラクラク


粘着タイプ ネットテープ

パテづけ用

使用 方 法

- ① 補修部分のよごれやほこりなどをとり除きます。
- ② 本品をロールから少し引きはがし、補修部に合わせて手で強くおさえます。
- ③ そのまま本品をロールからはがしながら、補修部にそって手でおさえて付着させます。
- ④ 補修部に付着させたら、テープをハサミやカッターナイフなどでロールから切り離します。
- ⑤ 補修部にパテづけをします。このときテープがわずかにパテで隠れるくらいを目安にします。
- ⑥ パテが十分乾いたら、表面をサンドペーパーで平滑にします。

※一部の特殊材質、劣化の激しい面、凹凸面などには、粘着力が足らずに付着しない場合があります。



注 意 事 項

- 表示の用途以外には使用しないで下さい。
- 幼児の手の届くところには保管しないで下さい。
- 余った本品はロール状のまま、直射日光や高温となる場所を避けて保管して下さい。

材 質

グラスファイバー

製 品 概 要

商品名	規 格	品 番
粘着タイプ パテづけ用 ネットテープ	50mm×10m	B 073
	50mm×20m	B 074

株式会社 アサヒペン

大阪本社 〒538-8666 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 電話 06-6930-5001(代)
東京本社 〒135-0003 東京都江東区猿江2-3-16 電話 03-3846-6111(代)

札幌支店 〒003-0030 札幌市白石区流通センター4-2-5 電話 011(863)3288 名古屋支店 〒462-0847 名古屋市中区金城3-12-19 日東エースビル3階 電話 052(916)5020
仙台支店 〒981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町8-31 電話 022(276)6401 大 阪 支 店 〒538-8666 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 電話 06(6930)5008
関東支店 〒366-0801 埼玉県深谷市大字上野台1450-26 電話 048(571)4488 広 島 支 店 〒735-0013 広島県安芸郡府中町浜田1-3-23 電話 082(282)0965
東京支店 〒135-0003 東京都江東区猿江2-3-16 電話 03(3846)6112 九 州 支 店 〒811-3136 福岡県古賀市糸ヶ浦23 電話 092(942)5050

お問い合わせ先 アサヒペンお客様相談室 TEL. 東京03(3846)9545・大阪06(6934)0300 / ホームページアドレス
受付は午前9時～午後5時まで年中無休で承っています。(ただし年末年始と夏期休暇を除く) <http://www.asahipen.jp>