

ワゴンモール 適合ケーブル

※付属品を使用した場合の適合は多少異なります。
 ※LANケーブル(UTP0.5×4P)は外径6mm以下で算出してあります。

規格	適合	
	センター	サイド(片側)
OP3型	<ul style="list-style-type: none"> ●φ5以下の通信線・ケーブル ●VCTFK (1.25×2C-1条) 	
OP4型	<ul style="list-style-type: none"> ●φ6の通信線・ケーブル-2条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-2条) 	<ul style="list-style-type: none"> ●VVF (2.0×2C-1条) 3C-1条) ●VCTFK (2.0×2C-2条) ●VCTF (1.25×2C-1条)
OP5型	<ul style="list-style-type: none"> ●φ7.5の通信線・ケーブル-2条 ●φ8-1条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-3条) 	<ul style="list-style-type: none"> ●VVF (1.6×2C-2条) 2.6×2C-1条) 3C-1条) ●VCTF (1.25×3C-1条) 2.0×2C-1条)
OP7型	<ul style="list-style-type: none"> ●φ9の通信線・ケーブル-2条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-5条) 	<ul style="list-style-type: none"> ●VVF (2.0×2C-2条) 2.6×2C-1条) 3C-1条) ●VCTF (2.0×3C-2条)
OP8型	<ul style="list-style-type: none"> ●φ10の通信線・ケーブル-2条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-6条) 	<ul style="list-style-type: none"> ●VVF (1.6×3C-2条) 2.0×2C-3条) 2.6×2C-2条) 3C-1条)
OP10型	<ul style="list-style-type: none"> ●φ12の通信線・ケーブル-2条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-10条) 	<ul style="list-style-type: none"> ●VVF (2.0×2C-5条) 3C-4条) 2C-3条) 3C-2条)
OP12型	<ul style="list-style-type: none"> ●φ15の通信線・ケーブル-2条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-12条) 	<ul style="list-style-type: none"> ●VVF (2.6×2C-5条) 3C-4条)
OP16型	<ul style="list-style-type: none"> ●φ16の通信線・ケーブル-3条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-18条) 	<ul style="list-style-type: none"> ●VVF (2.6×2C-8条) 3C-6条)

●VCTF(300Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤコード丸形) ●VCTFK(300Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤコード長円形)

EA品番	メーカー品番	EA品番	メーカー品番	EA品番	メーカー品番	EA品番	メーカー品番
EA947HM-21	OP3-2G	EA947HM-31	OP3-2J	EA947HM-201	OP4-2GT	EA947HM-271	OP5M-2J
EA947HM-22	OP4-2G	EA947HM-32	OP4-2J	EA947HM-202	OP5-2GT	EA947HM-272	OP7M-2J
EA947HM-23	OP5-2G	EA947HM-33	OP5-2J	EA947HM-211	OP4-2JT	EA947HM-273	OP8M-2J
EA947HM-24	OP7-2G	EA947HM-34	OP7-2J	EA947HM-212	OP5-2JT	EA品番	メーカー品番
EA947HM-25	OP8-2G	EA947HM-35	OP8-2J	EA品番	メーカー品番	EA947HM-301	OP3-2A
EA947HM-26	OP10-2G	EA947HM-36	OP10-2J	EA947HM-231	OP5W-2J	EA947HM-302	OP4-2A
EA947HM-27	OP12-2G	EA947HM-37	OP12-2J	EA947HM-232	OP7W-2J	EA947HM-303	OP5-2A
EA947HM-28	OP16-2G	EA947HM-38	OP16-2J	EA947HM-233	OP8W-2J	EA947HM-304	OP7-2A
						EA947HM-305	OP8-2A
						EA947HM-306	OP10-2A