


プラモール® (テープ付)

カラー9色 (4号・5号は除く) 全長(1m)





底面テープ付
(テープ厚0.75mm)



■0号

■1・2・3・4・5号



規格	B	H	b	h
0号	12.5	6.5	8.2	4.2
1号	16	10	12	7.8
2号	21	10.2	16.2	7.8
3号	26	13	21.2	10.6
4号	32	15	26	12.2
5号	40	18	32.8	14.4

色見本 933頁

- 釘固定できない箇所に最適です。
- 粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
- 基台には釘穴が設けてあり、釘打ち固定もラクにできます。(0号は除く)

ご注意

- 接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。
- テープ面にゴミ等が付かないようにし、シッカリ貼り付けてください。
- 凹凸面への使用は避けください。

規格	品 番	色	適 合	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
0号	PML-0LT	ライトブルー	●φ4以下の 通信線・ケーブル	100	10	290
	PML-0BT	茶				
	PML-0JT	ベ ー ジュ				
	PML-0WT	カ ベ 白				
	PML-0CT	ク リ ー ム				
	PML-0GT	グ レ ー				
	PML-0TT	チョコレート				
	PML-0MT	ミルク・ホワイト				
PML-0KT	ブ ラ ッ ク					
1号	PML-1LT	ライトブルー	●φ7.7以下の 通信線・ケーブル ●VVF ・1.6×2C-1条 ・2.0×2C-1条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-1条) ●同軸ケーブル (5C-FB-1条)	100	10	330
	PML-1BT	茶				
	PML-1JT	ベ ー ジュ				
	PML-1WT	カ ベ 白				
	PML-1CT	ク リ ー ム				
	PML-1GT	グ レ ー				
	PML-1TT	チョコレート				
	PML-1MT	ミルク・ホワイト				
PML-1KT	ブ ラ ッ ク					
2号	PML-2LT	ライトブルー	●VVF ・2.0×3C-1条 ・2.6×2C-1条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-2条)	100	10	420
	PML-2BT	茶				
	PML-2JT	ベ ー ジュ				
	PML-2WT	カ ベ 白				
	PML-2CT	ク リ ー ム				
	PML-2GT	グ レ ー				
	PML-2TT	チョコレート				
	PML-2MT	ミルク・ホワイト				
PML-2KT	ブ ラ ッ ク					
3号	PML-3LT	ライトブルー	●VVF ・1.6×2C-3条 ・2.0×2C-2条 ・2.6×2C-1条 ・2.6×3C-1条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-3条) ●同軸ケーブル (7C-FB-1条)	50	10	660
	PML-3BT	茶				
	PML-3JT	ベ ー ジュ				
	PML-3WT	カ ベ 白				
	PML-3CT	ク リ ー ム				
	PML-3GT	グ レ ー				
	PML-3TT	チョコレート				
	PML-3MT	ミルク・ホワイト				
PML-3KT	ブ ラ ッ ク					
4号	PML-4BT	茶	●VVF ・2.0×2C-3条 ・2.0×3C-2条 ・2.6×2C-3条 ・2.6×3C-1条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-6条)	20	5	900
	PML-4JT	ベ ー ジュ				
	PML-4WT	カ ベ 白				
	PML-4GT	グ レ ー				
	PML-4MT	ミルク・ホワイト				
	PML-4KT	ブ ラ ッ ク				
5号	PML-5WT	カ ベ 白	●VVF ・2.0×2C-4条 ・2.0×3C-4条 ・2.6×2C-3条 ・2.6×3C-2条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-9条)	20	5	1,260
	PML-5MT	ミルク・ホワイト				

※LANケーブル(UTP0.5×4P)は外径6mm以下で算出しております。

※ケーブル1種類のみの収納です。 ※付属品を使用した場合の適合は多少異なります。