品番：EA948CA-3

品名：M5x20mm クランプレバー(ﾌﾞﾗｯｸ)

販売価格	970円（税抜）／ 1,067円（税込）		
カタログ価格	970円（税抜）／1,067円(税込)		
在庫数	最新在庫：11　（2025/12/14 18:16現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1259ページ		







仕様

メーカー	鍋屋バイテック（NBK）	型番	LDM-5-20-BK
用途	シャフトの位置調整、ワークの固定に	ねじサイズ	M5×20mm（ピッチ：0.8）
サイズ	R：45mm、H：35mm、d：10mm	歯数	18
最大荷重	60N	最大締付力	3.9kN
重量	36g	カラー	ブラック
材質	レバー：亜鉛ダイカスト（静電塗装） ねじ：SUM22L（四三酸化鉄皮膜） 止めねじ：スチール（四三酸化鉄皮膜） スプリング：ステンレス鋼線または SWPB		
雄ねじ			
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装			
レバー部を360°回せない場所でも、ねじの締めつけができます。			
ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。			
<工具レス化による作業効率アップ> クランレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ！ 装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所に効果的！			
<装置の省スペース化>			

一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。

<クランプレバーとは>
クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー（レバー部を回してもねじ部が回らない）状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なことが最大の特長です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.